

《金属用アルカリ水溶性エコ洗浄剤》

リビルトオルタネーター、自動車・船舶整備、機械装置、樹脂用

金属用アルカリ洗浄剤

品名:『クリーン RX』



従来の金属用洗浄剤の問題点	＜特長＞ 品名:『クリーン RX』
<ul style="list-style-type: none">・各種金属・樹脂の脱油脂・汚れ洗浄効果が不満足。・被洗浄物が傷む。・洗浄スピードが遅い。・人に環境に害がある。・臭いが発生する。・洗剤のコストが高い。 等等	<ul style="list-style-type: none">・溶剤よりもまだ安いアルカリ洗浄剤。・1L 約 119 円:さらに 5 倍～10 倍長く使える。・溶剤に匹敵する脱脂力と洗浄スピード。・各種金属に対して腐食、変色性がありません。・廃油を除けば、そのまま排水できます。・人にも、環境にも優しい安心安全な洗浄液です。・環境、労働安全、消防(引火)、PRTR法などにも非該当商品です。

＜用途＞ 鉄、ステンレス、アルミ、銅、プラスチック製品の銹物油、切削油の脱脂洗浄。

＜業界＞ リビルトオルタネーター、自動車・船舶整備、機械装置、部品、金型、樹脂の業界。

自動車整備工場、リビルトオルタネーター会社、レーシングチーム(国内 2 位)、金型、機械洗浄などに多く使用されています。洗浄液の油分以外は排水でき、産廃費用が削減できます。

＜使用方法＞

脱油脂工程において、洗浄能力を効率良く発揮するには、洗浄液を40℃～80℃に加熱すれば最大限に洗浄効果を発揮します。また、細かい部分などの洗浄は、液に浸けたままか、スプレー噴霧を行いブラッシングすれば、油膜が落ちて素材が初期の様な表面になります。

＜成分＞ 界面活性剤は安全な「ヤシの木」から作られています。有機キレート剤 他

＜濃度 温度＞ 1%～5% 40度～80度 ◇洗浄方法:スプレー、浸漬、振動、超音波 他

* 10L 缶 原液:5%希釈の場合、10L 缶で20本作れます。更液回数が減り繰り返しの使用で、実質費用はこの金額の1/4～1/10で済みます。

* 効果確認のため、無料テストサンプルお送りいたします。送料とも不要です。お気軽にどうぞ。

代理店



発売元: 株式会社メッセコーポレーション

https://www.kankyo21.com/products/clean_rx/